


Adapterio plokštė VABA-S6-7-S2-3-P-N1

Gaminio numeris: 1302085

Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	60 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	26
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP65 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	2.600 g
Pagalbinis oro valdymo portas 12	1/8 NPT
Pagalbinis valdymo oro portas 14	1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 1	1 1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 3	1 1/2 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	1 1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material plate	Aliuminio liejinys
Material screws	Plienas Galvanizuota