


# Užmaunama jungtis QSW-8HL

Gaminio numeris: 130619

FESTO

[Su įspaudžiama jungtimi](#)



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Standartas   |
| Nominalus dydis                                 | 5 mm   |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Konstrucija                                     | 45° angle, long  |
| Dėžės dydis                                     | 10   |
| Konstrucija                                     | Traukimo/ stūmimo principas  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 6 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa   |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio  | -0,95 ... 14 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi  |
| Maritime classification                         | see certificate  |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                            | -10 ... 80 °C  |
| Produkto svoris                                 | 5,8 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Push-in sleeve diameter 8 mm   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 8 mm   |
| Išjungimo žiedo spalva                          | mėlynas  |
| Informacija                                     | atitinka RoHS  |
| Material housing                                | PBT  |
| Material release ring                           | POM  |
| Material of tubing seal                         | NBR  |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |