


# Įkišama/srieginė L-jungtis QSL-3/8-10-20

Gaminio numeris: 130736

FESTO

Pasukamas 360° kampu, išorinis sriegis su išoriniu šešiakampiu



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	8,3 mm
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape
Dėžės dydis	20
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	15,5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	34 g
Montavimo tipas	External hex A/F 17
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 10 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis