

Užmaunama jungtis QSM-1/8-6-100

Gaminio numeris: 130756

FESTO

išorinis sriegis su išorine penkiakampe veržle



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	4,5 mm
Sandarinio tipas ant varžto	padengimas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	Tiesi forma
Dėžės dydis	100
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	7 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	6 g
Montavimo tipas	External hex A/F 10
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Nikeliuotas varis
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis