

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-CM-10-SW

Gaminio numeris: 130817

FESTO

Kalibruota išorė, QS- tipo sujungimams, poliuretanas (neapbruota naudojimui maisto pramonėje). Antistatinis gaminys.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                        | Reikšmė                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Išorinis diametras                             | 10 mm                                            |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą          | 60 mm                                            |
| Vidinis diametras                              | 7 mm                                             |
| Min. lenkimo spindulys                         | 30 mm                                            |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains                       |
| Temperature-dependent operating pressure       | -0,095 ... 1 MPa                                 |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Temperature-dependent operating pressure       | -13,775 ... 145 psi                              |
| Atsparus paviršius                             | 0,01 ... 10 MOhm                                 |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B2-L                                   |
| Aplinkos temperatūra                           | -35 ... 60 °C                                    |
| Produkto svoris pagal ilgį                     | 0,05158 kg/m                                     |
| Pneumatinis pajungimas                         | Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm          |
| Spalva                                         | Juodas                                           |
| Atramos kietumas                               | D 52 +/-3                                        |
| Informacija                                    | atitinka RoHS                                    |
| Material tubing                                | TPE-U(PU)                                        |