


# Tiesinė pavara DDLI-25- -

Gaminio numeris: 1315779

FESTO



Pavyzdys

## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Eiga   | 100 ... 2.000 mm  |
| Stūmoklio diametras                                      | 25 mm   |
| Dempferiavimas   | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                   |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks  |
| Pozicijos atpažinimas                                    | Su integruotu poslinkio kodatoriumi                                 |
| Operating pressure MPa                                   | 0,2 ... 0,8 MPa   |
| Darbinis slėgis  | 2 ... 8 bar   |
| Operating pressure                                       | 29 ... 116 psi  |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo  |
| Leidimas   | RCM Mark  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                             | atitinka EU-EMV reikalvimus<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)             | To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions               |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Negalima naudoti tepamo oro.  |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 1 - Low corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                                     | -10 ... 60 °C   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 295 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 295 N   |
| Montavimo tipas  | su priedais   |
| Pneumatinis pajungimas                                   | G1/8  |
| Material cover   | Aliuminio liejinys  |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)  |