

Membraninis griebtuvas DHEB-27-E-U-S-P

Gaminio numeris: 1320826

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 27 |
| Gofro eiga | 12 mm |
| Mažiausias sugriebiamas skersmuo | 28 mm |
| Didžiausias sugriebiamas skersmuo | 37 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo uždaryta |
| Griebimo funkcija | Adaptive |
| Konstrukcija | Kontraktmembrana. valdomos sekos judėjimas |
| Kreipiančioji | Pagrindinė kreipiamoji |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 4 ... 8 bar |
| Atstatymo slėgis | < 1 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | ≤ 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 30 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 60 ms |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Vidutinis gofro keitimo intervalas | 1 Mio SP |
| Apkrovos dydis | 0,45 kg |
| Produkto svoris | 100 g |
| Montavimo tipas | Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material bellows | VMQ (silikonas) |
| Material housing | Aliuminis anoduotas |