


Cartridge QSPLLK18-5/16-U

Gaminio numeris: 132180

FESTO

Su įspaudžiama jungtimi, ilgas L-formos



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	5,2 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	8,1 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QSP...18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis