


Cartridge QSPLK10-6

Gaminio numeris: 132602

FESTO

Su įspaudžiama jungtimi, L-formos



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	3,5 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	O- žiedas
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrucija	L-shape
Dėžės dydis	10
Konstrucija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-:]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	2,8 g
Montavimo tipas	Mounting pin
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 10 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 6 mm
Išjungimo žiedo spalva	mėlynas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis