

Cartridge QSPLK18-3/8-U

Gaminio numeris: 132641

FESTO

Su įspaudžiama jungtimi, L-formos



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 6,5 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | L-shape |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 10,9 g |
| Montavimo tipas | Mounting pin |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Cartridge 18 mm |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | vamzdeliui, 3/8" išorinio skersmens |
| Ambient temperature Fahrenheit | 23 ... 140 °F |
| Išjungimo žiedo spalva | pilkas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PA - sustiprintas |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |