

Suspaudimo modulis

EV-15/40-4

Gaminio numeris: 13289

FESTO

[Su nustatymo funkcija](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	4 mm
Suspaudimo paviršius	15x40
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	2 ... 6 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
Aplinkos temperatūra	-20 ... 40 °C
Produkto svoris	45 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	M5
Material housing	Padengtas aliuminiu
Material membrane	TPE-U(PU)