

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-V0-8X1-BL

Gaminio numeris: 132906

FESTO

Nepalaikantis degimo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Išorinio diametro matavimas	8 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	45 mm
Vidinis diametras	6 mm
Min. lenkimo spindulys	24 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Mineralinė alyva Water (liquid, free of ice)
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,065 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 8mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Poliamidas 12 PVC-P