


# Cartridge QSPLLKG14-5/16-U

Gaminio numeris: 132945

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	4,7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	L-shape, long
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkto svoris	8,1 g
Montavimo tipas	Mounting pin
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Cartridge 14 mm
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 5/16" išorinio skersmens
Ambient temperature Fahrenheit	23 ... 140 °F
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA - sustiprintas
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis