

# Įkišama/srieginė L-jungtis NPQP-LQ-R12-Q12-FD

Gaminio numeris: 133070

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Dydis  | Standartas  |
| Nominalus dydis                                | 6,9 mm  |
| Konstrukcija                                   | L-shape, additional push-in connector, lengthwise |
| Dėžės dydis                                    | 1   |
| Konstrukcija                                   | Traukimo/ stūmimo principas                       |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar                                  |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei        | Galima naudoti oro tepimą                         |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                  | 4 - Very high corrosion stress                    |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III                                |
| Food-safe                                      | See Supplementary material information            |
| Aplinkos temperatūra                           | -20 ... 60 °C                                     |
| Produkto svoris                                | 28 g  |
| Montavimo tipas                                | External hex A/F 22                               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1               | Išorinis sriegis R1/2                             |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2               | For tubing outside diameter 12 mm                 |
| Informacija                                    | atitinka RoHS                                     |
| Material housing                               | PP  |
| Material of tube retaining claw                | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis          |