

Y įkišama detalė NPQP-Y-R38-Q12-FD-P10

Gaminio numeris: 133089

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Standartas
Nominalus dydis	6,2 mm
Konstrukcija	Y-shape
Dėžės dydis	10
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkto svoris	28 g
Montavimo tipas	External hex A/F 22
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis R3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 12 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PP
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis