

T įkišama jungtis NPQP-T-Q6-Q4-FD-P10

Gaminio numeris: 133115

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | Standartas |
| Nominalus dydis | 2,3 mm |
| Konstrukcija | T- forma |
| Dėžės dydis | 10 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 9 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | For tubing outside diameter 6 mm |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | For tubing outside diameter 4 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |