


# Posūtkio pavara DSM-63-270-P1-HD-A-B

Gaminio numeris: 1369121

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	63
Dempferiavimo kampas	6 deg
Posūtkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 240 deg
Pasisukimo kampas	0 ... 240 deg
Dempferiavimas	Amortizavimo žiedai / abiejuose galuose staldymo plokštelės
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-6 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimali ašinė jėga	1.300 N
Maksimali spindulinė jėga	1.600 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,45 kgm <sup>2</sup>
Produkto svoris	6.600 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Plienas Nikeliuota
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys