


Daugiavamzdelinė jungtis KM-22-B

Gaminio numeris: 13694

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Dėžės dydis	1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure	-13,775 ... 116 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbiui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. Jungčių skaičius	22
Pneumatinis pajungimas	For tubing outside diameter 3 mm For tubing outside diameter 4 mm For tubing outside diameter 6 mm
Informacija	atitinka RoHS