


Krumpliuto diržo ašis ELGA-TB-RF-120-

Gaminio numeris: 1371247

FESTO

With roller bearing guide



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Efektyvus pavaros dantratumo skersmuo	52,52 mm
Darbinė eiga	50 ... 7.400 mm
Dydis	120
Krumpliuto diržo žingsnis	5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Veleno kreipiamoji
Konstrukcija	Elektromechaninė tiesinė ašis su krumpliuotu diržu
Variklio tipas	Servovariklis
Maksimalus pagreitis	50 m/s ²
Maksimalus greitis	10 m/s
Kartojimo tikslumas	±0,08 mm
Budėjimo ciklas	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Didž. perstūmimo jėga Fx	1.000 N
Padavimo konstanta	165 mm/U
Tepimo intervalas priklauso nuo eigos	10.000 km
Material of profile	Anodised wrought aluminium alloy
Informacija	atitinka RoHS
Material cover tape	Nerūdijančio plieno juosta
Material drive cover	Anodised wrought aluminium alloy
Material of guide	Plienas
Material pulleys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material slide	Anodised wrought aluminium alloy
Material toothed belt clamping piece	Nerūdijančio plieno lydinys
Material toothed belt	polichloropenas su stiklo virve ir neilono padengimu Polyurethane with steel cord and nylon covering Polyurethane with steel cord