



Skirstytuvas su svirtimi TH/O-3-PK-3

Gaminio numeris: 13794

FESTO

Su jungtimi ND 3 mm vamzdeliams. Priklausomai nuo jungties pasirinkimo, normaliai atviras arba normaliai uždaras.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Vykdyto jėga normaliai uždariams	8 N
Vykdyto jėga normaliai atviriems	6 N
Produkto svoris	18 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis