


# Vakuuminis siurbtukas VASB-8-M5-SI-B

Gaminio numeris: 1394696

FESTO

Sealing ring is included in the scope of delivery.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                                      |
|--|--|
| Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams   | 3,3 mm                                       |
| Nominalus dydis                              | 2 mm   |
| Siurbtuko diametras                          | 8 mm   |
| Siurbtuko apimtis                            | 0,163 cm <sup>3</sup>                        |
| Pajungimo pozicija                           | viršuje                                      |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks                                     |
| Siurbtuko forma                              | Apvalus, 1,5- gofro                          |
| Operating pressure MPa                       | -0,095 ... 0 MPa                             |
| Darbinis slėgis                              | -0,95 ... 0 bar                              |
| Operating pressure                           | -13,775 ... 0 psi                            |
| Nominal operating pressure                   | -0,07 MPa                                    |
| Nominalus darbinis slėgis                    | -0,7 bar                                     |
| Nominal operating pressure (psi)             | -10,15 psi                                   |
| Darbinė terpė                                | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 2 - Moderate corrosion stress                |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III                           |
| Food-safe                                    | See Supplementary material information       |
| Aplinkos temperatūra                         | -40 ... 200 °C                               |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 2,6 N  |
| Produkto svoris                              | 4 g  |
| Montavimo tipas                              | per vakuumo prieigą                          |
| Vakuumo pajungimas                           | M5   |
| Spalva                                       | permatomas                                   |
| Atramos kietumas                             | 60 +/- 5                                     |
| Material of threaded plug                    | Aliuminio liejinys                           |
| Informacija                                  | atitinka RoHS                                |
| Material suction cup                         | VMQ (silikonas)                              |