



Posūtkio pavara DRRD-20-180-FH-PA

Gaminio numeris: 1395606

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Dempferiavimo kampas	45 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūtkio kampas	+10 / -100 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2,41 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,04 kgm ²
Produkto svoris	839 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material of drive shaft	Termiškai apdirbtas plienas
Material cover	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas