


# Vakuuminis siurbtukas VASB-8-M5-PUR-B

Gaminio numeris: 1395637

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams	3,3 mm
Nominalus dydis	2 mm
Siurbtuko diametras	8 mm
Siurbtuko apimtis	0,163 cm <sup>3</sup>
Efektyvus siurbtuko diametras	7,1 mm
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Siurbtuko forma	Apvalus, 1,5- gofro
Operating pressure MPa	-0,095 ... 0 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0,07 MPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	2,8 N
Produkto svoris	4 g
Montavimo tipas	per vakuumo prieigą
Vakuumo pajungimas	M5
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	60 +/- 5
Material of threaded plug	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	PUR