



Vakuuminis siurbtukas VASB-55-1/4-PUR-B

Gaminio numeris: 1396063

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams | 20 mm |
| Nominalus dydis | 4 mm |
| Siurbtuko diametras | 55 mm |
| Siurbtuko apimtis | 30,4 cm ³ |
| Efektyvus siurbtuko diametras | 44,7 mm |
| Pajungimo pozicija | viršuje |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Siurbtuko forma | Apvalus, 1,5- gofro |
| Operating pressure MPa | -0,095 ... 0 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13,775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -0,07 MPa |
| Nominalus darbinis slėgis | -0,7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10,15 psi |
| Darbinė terpė | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 110 N |
| Produkto svoris | 39 g |
| Montavimo tipas | per vakuumo prieigą |
| Vakuumo pajungimas | G1/4 |
| Spalva | mėlynas |
| Atramos kietumas | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Cinkuota |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material suction cup | PUR |