

# Kompaktiškas cilindras DPCS-40-50-F-P

Gaminio numeris: 1398664  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	50 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,36 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	633 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	754 N
Judanti masė	175 g
Produkto svoris	468 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys