

Individualus pagrindas NAS-1/4-NPT-1A

Gaminio numeris: 13994

FESTO

Atitinka ISO 5599-1, jungtis iš šono



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ilgis	24 mm
Darbinis slėgis	16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/4-18
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/4-18