

Galinės plokštės komplektas NEV-1DA/DB-NPT

Gaminio numeris: 13996

FESTO

Standartinių kolektoriaus bazių tvirtinimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	110 mm
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	Su sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT3/8-18
Pneumatinis pajungimas, portas 5	NPT3/8-18