

Galinės plokštės komplektas NEV-3DA/DB-NPT

Gaminio numeris: 13997

FESTO

Standartinių kolektoriaus bazių tvirtinimui.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Plotis | 190 mm |
| Darbinis slėgis | 0 ... 16 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Plokštės montavimo būdas | Su kiauryme |
| Skirstytuvo montavimo būdas | Su sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | NPT1-11 1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | NPT1-11 1/2 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | NPT1-11 1/2 |