


# Plokšti cilindrai

## DZH-63-125-PPV-A

Gaminio numeris: 14079

FESTO

Nesisukantis, galima tvirtinti padėties jutiklius, su reguliuojamu dempferiavimu galinėse pozicijose, įvairios tvirtinimo galimybės.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                                  | Reikšmė                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiga                                                     | 125 mm                                                                             |
| Stūmoklio diameteras                                     | 63 mm<br>Ekvivalentiškas skersmuo                                                  |
| Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas                  | 0,67 deg                                                                           |
| Dempferiavimas                                           | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių                       |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks                                                                           |
| Darbo režimas                                            | dvipusio veikimo                                                                   |
| Konstrukcija                                             | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas                                                       |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams                                                             |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios                        | Ovalus stūmoklis                                                                   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,06 ... 1 MPa                                                                     |
| Darbinis slėgis                                          | 0,6 ... 10 bar                                                                     |
| Darbinė terpė                                            | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress                                                      |
| PWIS conformity                                          | VDMA24364-B2-L                                                                     |
| Aplinkos temperatūra                                     | -20 ... 80 °C                                                                      |
| Dempferiavimo ilgis                                      | 23 mm                                                                              |
| Maksimalus momentas apsaugai nuo sukimosi                | 2 Nm                                                                               |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 1.682 N                                                                            |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1.870 N                                                                            |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 80 g                                                                               |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                            | 1.690 g                                                                            |
| Montavimo tipas                                          | su vidiniu sriegiu<br>su priedais<br>Pasirenkamas                                  |
| Pneumatinis pajungimas                                   | G3/8                                                                               |
| Informacija                                              | atitinka RoHS                                                                      |
| Material cover                                           | Aliuminis                                                                          |
| Material seals                                           | TPE-U(PU)                                                                          |
| Material housing                                         | Aliuminis                                                                          |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas                                                         |