


# Lizdo jungtis MSSD-E

Gaminio numeris: 14098

FESTO

JMEH, MEH ir MOEH skirstytuvų magnetinėm ritėm.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	8 g
Elektrinė jungtis 1	Angled socket, square design, 3-pin, type C
Elektrinė jungtis 2	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 300 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	6 A
Kabelio prijungimas	Pg7
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Gnybto skerspjūvis	0,75 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3
Material housing	PA - sustiprintas
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	NBR