

# Kompaktiškas cilindras DPCS-50-75-F-P

Gaminio numeris: 1416552  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

| Savybės                                  | Reikšmė                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiga                                     | 75 mm                                                                              |
| Stūmoklio diametras                      | 50 mm                                                                              |
| Dempferiavimas                           | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Montavimo pozicija                       | Bet koks                                                                           |
| Darbo režimas                            | dvipusio veikimo                                                                   |
| Koto galas                               | Vidinis sriegis                                                                    |
| Konstrukcija                             | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas<br>Cilindro įvorė                                     |
| Pozicijos atpažinimas                    | Be                                                                                 |
| Darbinis slėgis                          | 0,6 ... 10 bar                                                                     |
| Darbinė terpė                            | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC            | 2 - Moderate corrosion stress                                                      |
| Aplinkos temperatūra                     | -20 ... 80 °C                                                                      |
| Smūgio energija galinėse padėtyse        | 0,6 J                                                                              |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant        | 990 N                                                                              |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant      | 1.178 N                                                                            |
| Judanti masė                             | 330 g                                                                              |
| Produkto svoris                          | 1.006,5 g                                                                          |
| Montavimo tipas                          | Pasirenkamas<br>Su kiauryme<br>su sriegiu                                          |
| Pneumatinis pajungimas                   | G1/4                                                                               |
| Informacija                              | atitinka RoHS                                                                      |
| Informacija apie uždengimą               | Aliuminio liejinys                                                                 |
| Informacija apie dinamišius sandariklius | TPE-U(PU)                                                                          |
| Informacija apie stūmoklio kotą          | aukštai legiruotas plienas                                                         |
| Informacija apie cilindro įvorę          | Aliuminio liejinys                                                                 |