



Standartinis cilindras DNU-50- -PPV-A-S2

Gaminio numeris: 14188

FESTO

Pagal ISO 15552, profiliuotas cilindro korpusas, padėties nustatymui, valdoma amortizacija galinėse padėtyse.

Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	1 ... 2.000 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Stūmoklio koto sriegis	M16x1,5
Paremtas standartu	ISO 6431
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	S2: Cilindro kotas iš abiejų pusių
Darbinis slėgis	0,5 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Dempferiavimo ilgis	29 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	924 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	924 N
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie uždengimą	Aliuminis
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys anoduotas