

Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-60-D40-42B/C-91-S1

Gaminio numeris: 1430735

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	60
Montavimo pozicija	Bet koks
Pavaros perdavimo santykis	1:1
Maksimalus greitis	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	26,7 kgmm ²
Tuščios eigos momentas	0,07 Nm
Keičiamas momentas	3 Nm
Produkto svoris	1.130 g
Interface code, actuator	D40B
Interface code, motor in	42B 42C
Informacija	atitinka RoHS