


Mova
EAMC-B-19-24-6-10
Gaminio numeris: 1450210

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|------------------------|
| Laikiklio skersmuo 1 | 6 mm |
| Laikiklio skersmuo 2 | 10 mm |
| Dydis | 19 |
| Nominalus ilgis | 24 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Maksimalus greitis | 8.000 1/min |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 0,47 kgmm ² |
| Keičiamas momentas | 1,5 Nm |
| Produkto svoris | 12 g |
| Informacija | atitinka RoHS |