

Mova EAMC-20-30-6-10

Gaminio numeris: 1451964

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	6 mm
Laikiklio skersmuo 2	10 mm
Dydis	20
Nominalus ilgis	30 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	9.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	1,06 kgmm ²
Keičiamas momentas	2,3 Nm
Produkto svoris	20 g
Informacija	atitinka RoHS