


Greita stumti-traukti jungtis FCN-3-PK-3

Gaminio numeris: 14768

FESTO

PAN, PUN, PL, PP, PU vamzdeliams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | For tubing outside diameter 4 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Cinkuota |