



Hidraulinės amortizacijos cilindras YDR-16-20

Gaminio numeris: 14900

FESTO

Cilindriškas.

Jei amortizatorius yra suspaudžiamas trumpam laikui (30 s ar mažiau), tai reikės 0.4 s sugrįžti į normalią padėtį. Jei amortizatorius yra suspaudžiamas ilgiau - iki 6h, grįžimo laikas gali būti iki 1s.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Eiga	20 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas kieta charakteristika
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	32 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	40.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,16 J
Produkto svoris	280 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Plienas Galvanizuota