



Hidraulinės amortizacijos cilindras YDR-25-40

Gaminio numeris: 14902

FESTO

Cilindriškas.

Jei amortizatorius yra suspaudžiamas trumpam laikui (30 s ar mažiau), tai reikės 0.4 s sugrįžti į normalią padėtį. Jei amortizatorius yra suspaudžiamas ilgiau - iki 6h, grįžimo laikas gali būti iki 1s.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 25 |
| Eiga | 40 mm |
| Dempferiavimas | reguliuojamas kieta charakteristika |
| Trumpas numetimo laikas | 0,4 s |
| Ilgas numetimo laikas | 1 s |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 80 °C |
| Maksimalus energijos suvartojimas per eigą | 160 J |
| Maksimalus energijos suvartojimas per valandą | 88.000 J |
| Maksimali liekamoji energija | 0,8 J |
| Produkto svoris | 900 g |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Informacija apie sandariklius | NBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Plienas Galvanizuota |