



Hidraulinės amortizacijos cilindras YDR-32-60

Gaminio numeris: 14903

FESTO

Cilindriškas.

Jei amortizatorius yra suspaudžiamas trumpam laikui (30 s ar mažiau), tai reikės 0.4 s sugrįžti į normalią padėtį. Jei amortizatorius yra suspaudžiamas ilgiau - iki 6h, grįžimo laikas gali būti iki 1s.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	60 mm
Dempferiavimas	reguliuojamas kieta charakteristika
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Aplinkos temperatūra	0 ... 80 °C
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	384 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	130.000 J
Maksimali liekamoji energija	2 J
Produkto svoris	1.600 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Plienas Galvanizuota