

# Elektromagnetinis skirstytuvas VZWF-B-L-M22C-N34-275-V-1P4-6

Gaminio numeris: 1492193

FESTO

force pilot operated, NPT3/4" connection.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė  |
|---------------------------------------|--|
| Konstrukcija                          | Membraninė sklendė<br>Priverstinio valdymo   |
| Veikimo būdas                         | elektrinis   |
| Sandaravimo principas                 | švelnus  |
| Montavimo pozicija                    | Magnetas vertikaliai   |
| Montavimo tipas                       | Instaliavimas į liniją   |
| Sąsajos                               | 3/4 NPT  |
| Elektrinis pajungimas                 | Plug pattern type A to EN 175301-803<br>Kištukas<br>pagal EN 175301-803<br>Kubinės konstrukcijos   |
| Nominalus dydis                       | 27,5 mm  |
| Skirstytuvo funkcija                  | 2/2 uždaras, vienos ritės  |
| Rankinis valdymas                     | nėra   |
| Srauto kryptis                        | nereversuojamas  |
| Terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inertinės dujos<br>Mineralinė alyva<br>Vanduo<br>Neutralūs skysčiai<br>Kitos terpės pagal užklausą |
| Nominalus armatūros slėgis            | 40   |
| Differential pressure (MPa)           | 0 MPa  |
| Slėgio skirtumas                      | 0 bar  |
| Differential pressure (psi)           | 0 psi  |
| Ritės charakteristikos duomenys       | 24 V DC: 11 W  |
| Leistini įtampos svyravimai           | +/- 10 %   |
| Pressure of medium                    | 0 ... 0,6 MPa  |
| Terpės slėgis                         | 0 ... 6 bar  |
| Pressure of medium psi                | 0 ... 87 psi   |
| Didž. Klampumas                       | 22 mm <sup>2</sup> /s  |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 80 °C  |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 35 °C  |
| Nuotėkio dydis pagal EN 12266-1       | A  |
| Srautas Kv                            | 7,5 m <sup>3</sup> /h  |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 8.020 l/min  |
| Įjungimo laikas                       | 275 ms   |
| Išjungimo laikas                      | 290 ms   |
| Informacija                           | atitinka RoHS  |
| PWIS conformity                       | VDMA24364 zone III   |
| Material housing                      | Žalvario liejinys  |
| Korpuso medžiagos numeris             | CW617N   |
| Material seals                        | FPM  |
| Material screws                       | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Medžiagos numeris, varžtas            | 1.4301   |
| Produkto svoris                       | 1.500 g  |
| Apsaugos klasė                        | IP65   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 1 - Low corrosion stress   |