


Kompaktiškas cilindras DPCS-12-25-F-PA

Gaminio numeris: 1496889
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 25 mm |
| Stūmoklio diametras | 12 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Koto galas | Vidinis sriegis |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,06 J |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 51 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 68 N |
| Judanti masė | 16 g |
| Produkto svoris | 74,5 g |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme su sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinamišius sandariklius | TPE-U(PU) |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |