

Kompaktiškas cilindras DPCS-80-40-F-PA

Gaminio numeris: 1497711
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	40 mm
Stūmoklio diametras	80 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	0,6 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,9 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	2.721 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	3.016 N
Judanti masė	570 g
Produkto svoris	1.849 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinaminį sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys