

# Posūtkio pavara DRQ-63- -180-PPVJ-A


Gaminio numeris: 150187  
Nebetiekiamas produktas

FESTO


Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 91 iki 179°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės                                     | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis                                       | 63  |
| Dempferiavimo kampas                        | 65 deg  |
| Abiejuose pusėse nustatomas posūtkio kampas | -10 /+11 deg                                    |
| Pasisukimo kampas                           | 180 deg   |
| Dempferiavimas                              | Pneumatinė amortizacija, reguliuojama           |
| Montavimo pozicija                          | Bet koks  |
| Konstrukcija                                | Krumpliaštiebis/krumpliaratis                   |
| Pozicijos atpažinimas                       | priartėjimo jutikliams                          |
| Darbinis slėgis                             | 2,5 ... 10 bar                                  |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar      | 1,1 Hz  |
| Darbo režimas                               | dvipusio veikimo                                |
| Darbinė terpė                               | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Aplinkos temperatūra                        | -10 ... 60 °C                                   |
| Teorinis sukimo momentas prie 6 bar         | 37 Nm   |
| Leidžiamas masės inercijos momentas         | 0,04 kgm <sup>2</sup>                           |
| Produkto svoris                             | 10.600 g  |
| Montavimo tipas                             | su vidiniu sriegiu                              |
| Pneumatinis pajungimas                      | G3/8  |
| Informacija apie pavaros veleną             | Grūdintas plienas                               |
| Informacija apie sandariklius               | TPE-U(PU)                                       |