


Timeris PZVT-300-SEC

Gaminio numeris: 150239

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	mechaninis sekos skaičiuoklis su pneumatine pavara
Išjungiantis slėgis	$\leq 0,1$ bar
Darbinis slėgis	2 ... 6 bar
Ijungimo slėgis	$\geq 1,6$ bar
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Reguliuojamas vėlinimas	20 ... 300 s
Nustatymo tikslumas	± 6 s
Išjungimo pauzė	≥ 200 ms
Pakartojimo tikslumas, laiko nustatymas	± 3 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apsaugos klasė	IP54 Su apsaugine danga ir skydo korpusu pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	45 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis M5
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	ABS