

Posūtkio pavara DRQ-63- -360-PPV-A


Gaminio numeris: 150250
Nebetiekiamas produktas

FESTO


Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Variantas su pasirenkamu pasukimo kampu nuo 271 iki 359°.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Pavyzdys



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 63 |
| Dempferiavimo kampas | 65 deg |
| Pasisukimo kampas | 360 deg |
| Galinės pozicijos tikslumas | 4 deg |
| Dempferiavimas | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | Krumpliaštiebis/krumpliaratis |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Darbinis slėgis | 2,5 ... 10 bar |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar | 0,6 Hz |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Teorinis sukimo momentas prie 6 bar | 37 Nm |
| Leidžiamas masės inercijos momentas | 0,04 kgm ² |
| Produkto svoris | 11.500 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G3/8 |
| Informacija apie pavaros veleną | Grūdintas plienas |
| Informacija apie sandariklius | TPE-U(PU) |