


Įsukamas cilindras EGZ-10-5

Gaminio numeris: 15036

FESTO

Su ištininiu išoriniu sriegiu ant cilindro korpuso.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	5 mm
Stūmoklio diametras	10 mm
Dempferiavimas	Be amortizavimo
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1,5 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	42 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	42 N
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu Su užraktu Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	M5
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Žalvaris Nikeliuota
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas