

Priartėjimo jutiklis SIEN-6,5B-PO-S-L

Gaminio numeris: 150383

FESTO

Induktyvinis, su standartiniu suveikimo nuotoliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Nominalus suveikimo atstumas	1,5 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	1,21 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0,25 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.2 Žalvaris = 0.35 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Besikartojantis veikimas normaliam darbo režime	0,07 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Histerežė	≤ 0,07 mm
Maksimalus perjungimo dažnis	5.000 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Induktyvinė apsauginė grandinė	Integruota
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	± 10%
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3-poliai M8x1 Kištukas
Dydis	6,5 mm
Montavimo tipas	užfiksuotas
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	4 g
Material housing	Žalvaris PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis chromu padengta
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L