


Priartėjimo jutiklis SIEN-M8B-PO-K-L

Gaminio numeris: 150390

FESTO

Induktyvinis, su standartiniu suveikimo nuotoliu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Atitinka standartus | EN 60947-5-2 |
| Leidimas | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-EMV reikalvumus |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Nominalus suveikimo atstumas | 1,5 mm |
| Garantuojamas suveikimo atstumas | 1,21 mm |
| Redukcijos faktoriai | Aliuminis = 0,25 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.7 Varis = 0.2 Žalvaris = 0.35 Plienas, St 37 = 1.0 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Besikartojantis veikimas normaliam darbo režime | 0,07 mm |
| Jungiklio išėjimas | PNP |
| Komutavimo elemento funkcija | Normaliai uždaras kontaktas |
| Histerėzė | ≤ 0,07 mm |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 5.000 Hz |
| Maksimali išėjimo srovė | 200 mA |
| Įtampos kritimas | ≤ 2 V |
| Induktyvinė apsauginė grandinė | Integruota |
| Atsparumas trumpam jungimui | Pulsuojantis |
| Nominalus DC įtampos lygis | 10 ... 30 V |
| Liekamoji pulsacija | ± 10% |
| Tuščiosios veikos srovė | ≤ 10 mA |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo | visoms elektrinėms jungtims |
| Elektrinis pajungimas | Kabelis |
| Kabelio ilgis | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Dydis | M8x1 |
| Montavimo tipas | Su užraktu |
| Instaliavimo tipas | vienu lygiu |
| Produkto svoris | 53 g |
| Material housing | PA aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Darbo režimo displėjus | LED geltonas |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 70 °C |
| Apsaugos klasė | IP65 IP67 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |