



Priartėjimo jutiklis SIEN-M30B-PO-S-L

Gaminio numeris: 150439

FESTO

Induktyvinis, su standartiniu suveikimo nuotoliu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Informacija	atitinka RoHS
Nominalus suveikimo atstumas	10 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	8,1 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.45 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.8 Varis = 0.4 Žalvaris = 0,55 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Kartojimo tikslumas	0,5 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai uždaras kontaktas
Histerėzė	≤ 1,1 mm
Maksimalus perjungimo dažnis	1.200 Hz
Maksimali išėjimo srovė	200 mA
Įtampos kritimas	≤ 2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	+/- 20 %
Tuščiosios veikos srovė	≤ 10 mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	3-poliai M12x1 Kištukas
Dydis	M30x1,5
Montavimo tipas	Su užraktu
Suspaudimo momentas	40 Nm
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	100 g
Material housing	Žalvaris PA PBTP chromu padengta
Darbo režimo dispėjus	LED geltonas
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Užterštumo laipsnis	3