



# Priartėjimo jutiklis SIES-QB-PS-K-L

Gaminio numeris: 150488  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Induktyvinis, speciali mechaninė konstrukcija.

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reiškėmė
Atitinka standartus	EN 60947-5-2
Leidimas	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Nominalus suveikimo atstumas	2 mm
Garantuojamas suveikimo atstumas	1,6 mm
Redukcijos faktoriai	Aliuminis = 0.45 Nerūdijantis plienas, St 18/8 = 0.8 Varis = 0.35 Žalvaris = 0.5 Plienas, St 37 = 1.0
Aplinkos temperatūra	-25 ... 85 °C
Kartojimo tikslumas	0,1 mm
Jungiklio išėjimas	PNP
Komutavimo elemento funkcija	Normaliai atviras kontaktas
Maksimalus perjungimo dažnis	1.200 Hz
Maksimalus perjungimo dažnis, nuolatinė srovė	1.200 Hz
Maksimalios išėjimo srovės priklausomybė nuo temperatūros	200 mA prie $\leq 50$ °C 150 mA prie $\leq 85$ °C
Įtampos kritimas	3,2 V
Atsparumas trumpam jungimui	Pulsuojantis
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Liekamoji pulsacija	10 %
Tuščiosios veikos srovė	$\leq 30$ mA
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Elektrinis pajungimas	Kabelis M8x1
Kabelio ilgis	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Dydis	12x26x40 mm
Montavimo tipas	Su kiauryme
Instaliavimo tipas	vienu lygiu
Produkto svoris	170 g
Material housing	PBT-sustiprintas
Darbo režimo displesjus	LED geltonas
Apsaugos klasė	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L